

Brother Titan Industrial Printer TJ-4522TN

- Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4522TNZ1
EAN/UPC	4977766804660



Beschreibung

Brother Titan Industrial Printer TJ-4522TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother Titan Industrial Printer TJ-4522TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	18.93 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, DPL, FBPL-EZD
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Chinesische Post, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Endlosetiketten
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS X 10.11.x oder höher

Abmessungen (Breite
x Tiefe x Höhe)

27.6 cm x 50.2 cm x 41.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.