

Green Cell AD38AP, Notebook, Indoor, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 65 W, 20 V

Netzteil - 65 W - 20V - 3.25A - 109x47x31 mm - 218 g

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Ladegeräte |
| Hersteller | Green Cell |
| Hersteller Art. Nr. | AD38AP |
| EAN/UPC | 5903317225638 |



Beschreibung

Green Cell AD38AP. Zweck: Notebook, Netzteiltyp: Indoor, Eingangsspannung: 100 - 240 V. Produktfarbe: Schwarz. Kabellänge: 1,2 m, Breite: 109 mm, Tiefe: 47 mm. Menge pro Packung: 1 Stück(e), Mitgelieferte Kabel: AC, Verpackungsart: Box

Hauptmerkmale

| | Allgemein |
|---------------------|-------------|
| Zweck | Notebook |
| Netzteiltyp | Innenraum |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Kabellänge | 1,2 m |
| Breite | 109 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Verpackungsart | Box |