

Kyocera ECOSYS PA4500X - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C0Y3NL0
EAN/UPC	0632983080030



Beschreibung

Kyocera ECOSYS PA4500X - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 45 Seiten/Min. - Kapazität: 600 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS PA4500X - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	14.6 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 22.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	ARM A53 1.4 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2.5 GB)
Kartenleser	Ja
Druckersprache	PCL 5E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, IBM ProPrinter, XPS, EPSON LQ 850, TIFF, PCLm, URF, PWG, JPEG, PDF Direct, PPML
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	500-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Universalzuführung

Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	20000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	PDF-Direktdruck, Internet-Druck, E-Mail-Druck, WSD-Druck, Secure Printing IPP over TLS, lokale und Netzwerk-Authentifizierung, Trusted Platform Module, Secure Boot, Laufzeit-Integritätsprüfung
Stromversorgung	Wechselstrom 220-240 V
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.9 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38 cm x 41 cm x 28.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.