

Neomounts FPMA-C020 - Klammer für LCD-Display (full-motion)

Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-102 cm (10"-40") - Deckenmontage

Gruppe	Zubehör TFT/LCD-TV
Hersteller	Neomounts
Hersteller Art. Nr.	FPMA-C020BLACK
EAN/UPC	8717371445690



Beschreibung

NewStar FPMA-C020 - Klammer für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-102 cm (10"-40") - Deckenmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NewStar FPMA-C020 - Klammer (full-motion)
Produkttyp	Klammer (full-motion) - Deckenmontage
Einstellbare Höhe	26.5-40 cm
Neigung	90°
Drehen	90°
Anpassungen	Höhe, Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung	LCD-Display
Empfohlene Display-Größe	25.4-102 cm (10"-40")
VESA-Halterung	Bis zu 200 x 200 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht	20 kg
Farbe	Schwarz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.