

# Kingston DDR5 128GB PC 4800 CL36 Kit 4x32GB FURY REN. ECC retail - 128 GB - DDR5

MHz - ECC - DIMM - CL36

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF548R36RBK4-128
EAN/UPC	0740617335507



## Beschreibung

Kingston D5128GB 4800-36 Renegade PRO ECC K4 KFY KF548R36RBK4-128, schwarz, KF548R36RBK4-128, Renegade PRO, XMP

Kapazität: 128 GB (4x 32 GB) Timings: CL36  
Standard: DDR5-4800 (PC5-38400) 1908025

## Ausführliche Details

### Allgemeines

Typ	Speicher
Anzahl Speichermodule	4
Farbe	Schwarz

### Technische Daten

Speicherkapazität	128 GB
Speichertyp	DDR5
Effektiver Speichertakt	4800 MHz
Fehlerkorrektur	ECC
Speichermodul-Bauform	DIMM
Speicher-Timing	CL36
Betriebsspannung	1,1 V
Speicherkapazität Einzelmodul	32 GB