

HP LaserJet Enterprise M406dn - Drucker - s/w

Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3PZ15A#B19
EAN/UPC	0193905205998



Beschreibung

HP LaserJet Enterprise M406dn - Drucker - s/w - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP LaserJet Enterprise M406dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern	3 - 10 Nutzer
Gewicht	8.5 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 42 Seiten/Min. - Hochgeschwindigkeit - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 31 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 GB

Druckersprache	PCL 5, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, leichtes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	900 - 4800 pages
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, JetIntelligence Cartridge Technology
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 Ultimate, Android, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Citrix XenServer 6.5, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Citrix XenApp 7.6, Citrix XenDesktop 7.6, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Microsoft Windows Server 2019 (64-bit), Apple macOS Catalina 10.15
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	38.1 cm x 35.7 cm x 22 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.