

Samsung Galaxy A52 - Enterprise Edition - 4G Smartphone

Dual-SIM - RAM 6 GB / Internal Memory 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 2400 x 1080 Pixel - 4x x Rückkamera 64 MP - 12 MP - 5 MP - 5 MP - front camera 32 MP - Awesome Black

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	SM-A525FZKGEEB
EAN/UPC	8806092115033



Beschreibung

Samsung Galaxy A52 - Enterprise Edition - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 6 GB / Internal Memory 128 GB - microSD slot - OLED-Display - 6.5" - 2400 x 1080 Pixel - 4x x Rückkamera 64 MP, 12 MP, 5 MP, 5 MP - front camera 32 MP - Awesome Black

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A52 - Enterprise Edition - Awesome Black - 4G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A525F/DS
Anzeige	OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.4 cm (6.5") - Super AMOLED
Prozessor	2.3 GHz (8-Core)
Speicher	RAM 6 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Mit One UI
Hauptkamera	64 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Kamera	5 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	32 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Fingerabdrucklesegerät (unter Display)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2220 Minuten
Schutz	Wasserbeständig, staubresistent
Farbe	Awesome Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.1 mm x 8.4 mm x 159.9 mm
Gewicht	189 g
SAR	0,844 W/kg (Körper), 0,348 W/kg (Kopf), 2,03 W/kg (Gliedermaße)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.