

Xerox C315V_DNI - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 355 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 33 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33
Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-
Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Xerox
Hersteller Art. Nr.	C315V_DNI
EAN/UPC	0095205069457



Beschreibung

Xerox C315V_DNI - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - 216 x 355 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 33
Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Xerox C315V_DNI - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	6000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflosungsklasse	Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem	MH, MR, MMR, JBIG, JPEG, JBIG2
Faxauflösungen	600 x 600 dpi
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	216 x 355 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, leichtes Papier, glänzendes Papier, Baumwollpapier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	150 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, an USB Host scannen
Stromversorgung	Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 58.8 cm x 46.2 cm
Gewicht	27.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.