

Kyocera PA6000x, Laser, 1200 x 1200 DPI, A4, 60 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck, Netzwerkfähig

Laser/LED-Druck - 60 ppm - 2.500 MB - A4; A5 - 1.200*1.200 dpi

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	110C0T3NLO
EAN/UPC	0632983079904



Beschreibung

KYOCERA PA6000x. Drucktechnologie: Laser. Zahl der Druckpatronen: 1, Maximale monatliche Auslastung: 300000 Seiten pro Monat. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): 60 Seiten pro Minute, Doppelseitiger Druck. Display: LCD. Netzwerkfähig. Produktfarbe: Weiß

Hauptmerkmale

	Allgemein
Drucktechnologie	Laser
Zahl der Druckpatronen	1
Maximale monatliche Auslastung	300000 Seiten pro Monat
Maximale Auflösung	1200 x 1200 DPI
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie	A4
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)	60 Seiten pro Minute
Doppelseitiger Druck	Ja
Display	LCD
Netzwerkfähig	Ja
Produktfarbe	Weiß