

# Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Modul - 32 GB

DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL36 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF556C36BBEA-32
EAN/UPC	0740617331936



## Beschreibung

Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - CL36 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 5600 MHz / PC5-44800 - ungepuffert
Produkttyp	Speichermodul
Kapazität	32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	5600 MHz (PC5-44800)
Latenzzeiten	CL36 (36-38-38)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Dual Rank, Black PCB, ASUS Aura Sync-Support, Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, Gigabyte RGB Fusion 2.0 Support, Kingston FURY CTRL Support, Kingston FURY Infrared Sync Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), anpassbare RGB-Beleuchtung, AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO), ungepuffert
Spannung	1.25 V
Metallüberzug	Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.