

# Samsung Galaxy A32 5G - 5G Smartphone

## - Dual-SIM

RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel - 4x x Rückkamera 48 MP - 8 MP - 5 MP - 2 MP - front camera 13 MP - Awesome Black

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	SM-A326BZKVEUB
EAN/UPC	8806090963865



## Beschreibung

Samsung Galaxy A32 5G - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 128 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel - 4x x Rückkamera 48 MP, 8 MP, 5 MP, 2 MP - front camera 13 MP - Awesome Black

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Galaxy A32 5G - Awesome Black - 5G Smartphone - 128 GB - GSM
Produkttyp	5G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	SM-A326B/DS
Anzeige	LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.55 cm (6.5") - 269 ppi (Pixel pro Zoll) - TFT - HDR
Prozessor	MediaTek MT6853 / 2 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 4 GB / 128 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 11 mit One UI 3.1
Hauptkamera	48 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera	5 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vierte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Vordere Kamera	13 Megapixel f/2.2 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Gesprächszeit	Bis zu 2160 Minuten
Farbe	Awesome Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.1 mm x 9.1 mm x 164.2 mm

Gewicht	205 g
SAR	0,333 W/kg (Kopf), 2,7 W/kg (Gliedermaße), 1,081 W/kg (Körper)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.