

Epson EcoTank ET-5800 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm)

(Original) - A4 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ac) - Schwarz

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ30401
EAN/UPC	8715946677231



Beschreibung

Epson EcoTank ET-5800 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 550 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac) - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EcoTank ET-5800 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 12 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 4.800 x 2.400 dpi (einfarbig)/bis zu 4.800 x 2.400 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	2400 x 1200 dpi
Bildschirm	10.9 cm (4.3")
Originalgröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier
Standardmedienkapazität	550 Blatt
Ausgabeablagekapazität	125 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ac)

Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen in die Cloud, an USB Host scannen
Stromversorgung	AC 120/230 V (50/60Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 50 cm x 35 cm
Gewicht	17.5 kg
Farbe	Schwarz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.