

Toshiba MG04ACA100N - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm)

SATA 6Gb/s - NL - 7200 rpm - Puffer: 128 MB

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Toshiba
Hersteller Art. Nr.	MG04ACA100N
EAN/UPC	4260557510216



Beschreibung

Toshiba MG04ACA100N - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - NL - 7200 rpm - Puffer: 128 MB

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Toshiba MG04ACA100N - Festplatte - 1 TB - SATA 6Gb/s
Typ	Festplatte - intern - Nearline
Kapazität	1 TB
Formfaktor	3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	600 MBps
Puffergrösse	128 MB
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
Merkmale	RV-Kompensationstechnologie (Rotational Vibration), unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), erweitertes Format 512n, Sanitize Instant Erase (SIE)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	101.85 mm x 147 mm x 26.1 mm
Gewicht	720 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.