


Corsair MP600 PRO LPX - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)

256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper

Gruppe	Festplatten
Hersteller	Corsair
Hersteller Art. Nr.	CSSD-F2000GBMP600PLP
EAN/UPC	0840006657798



Beschreibung

CORSAIR MP600 PRO LPX - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	CORSAIR MP600 PRO LPX - SSD - 2 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	2 TB
Integrierter Kühlkörper	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale	PS5-kompatibel, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 mm x 80 mm x 23 mm
Gewicht	34 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.