

Synology RackStation RS1221RP+ - NAS-Server - 8 Schächte

Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0 - 1 - 5 - 6 - 10 - JBOD - 5 Hot Spare - 6 Hot Spare - 10-Hot-Spare - 1 Hot-Spare - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	RS1221RP+
EAN/UPC	4711174723690



Beschreibung

Synology RackStation RS1221RP+ - NAS-Server - 8 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare, 1 Hot-Spare - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 2U

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology RackStation RS1221RP+ - NAS-Server
Gerätetyp	NAS-Server
Host-Konnektivität	Gigabit Ethernet
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 2U
Max. unterstützte Kapazität	108 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	0 (installiert) / 8 (Max)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 40.75 cm x 8.8 cm
Gewicht	11.7 kg ()
Prozessor	1 x Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz (Quad-Core)
Massenspeicher-Controller	RAID SATA 6Gb/s RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare, 1 Hot-Spare
Netzwerk	10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Unterstützte IP-Kameras	40
RAM	4 GB
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.12 oder höher

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.