

Arctic S4028-15K - 40 mm Server Lüfter, Ventilator, 4 cm, 1400 RPM, 15000 RPM, 19,23 cfm, 32,67 m³/h

40 mm - 1400 - 15000 RPM - 19.23 CFM/32.67 m³/h - PWM - 0.47 A / 12.0 V DC

Gruppe	Kühler
Hersteller	Arctic
Hersteller Art. Nr.	ACFAN00264A
EAN/UPC	4895213703802



Beschreibung

ARCTIC S4028-15K - 40 mm Server Lüfter. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 4 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 1400 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 15000 RPM, Maximaler Luftstrom: 19,23 cfm, Luftstrom: 32,67 m³/h, Maximum Luftdruck: 26,5 mmH₂O, Lagertyp: Fluidodynamisches Lager (FDB). Spannung: 12 V. Breite: 40 mm, Tiefe: 40 mm, Höhe: 28 mm. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Ventilator
Lüfterdurchmesser	4 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	1400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	15000 RPM
Maximaler Luftstrom	19,23 cfm
Luftstrom	32,67 m ³ /h
Maximum Luftdruck	26,5 mmH ₂ O
Lagertyp	Fluidodynamisches Lager (FDB)
Spannung	12 V
Breite	40 mm
Tiefe	40 mm
Höhe	28 mm
Produktfarbe	Schwarz