

Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB

DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - Parität - ECC

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KSM32RD8/16HDR
EAN/UPC	0740617308112



Beschreibung

Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - registriert - Parität - ECC

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston Server Premier - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - registriert - Parität
Produkttyp	Speichermodul
Kapazität	16 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	ECC
Geschwindigkeit	3200 MHz (PC4-25600)
Latenzzeiten	CL22 (22-22-22)
Leistungsmerkmale	Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, Support für Data Cyclic Redundancy Check (CRC), registriert - Parität
Spannung	1.2 V
Metallüberzug	Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.