

# ASUS PH-550-2G - Grafikkarten - Radeon 550 - 2 GB GDDR5

PCIe 3.0 x16 - DVI - HDMI - DisplayPort

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90YVOAG9-M0NA00
EAN/UPC	4718017785112



## Beschreibung

ASUS PH-550-2G - Grafikkarten - Radeon 550 - 2 GB GDDR5 - PCIe 3.0 x16 - DVI, HDMI, DisplayPort

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS PH-550-2G - Grafikkarten - Radeon 550 - 2 GB
Gerätetyp	Grafikkarten
Bustyp	PCI Express 3.0 x16
Grafik-Engine	AMD Radeon 550
Speicher	2 GB GDDR5
Core Clock	1183 MHz
Streamprozessoren	512
Effektiver Speichertakt	6000 MHz
Speicherschnittstelle	64-Bit
Max Auflösung	5120 x 2880
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	3
Schnittstellen	DVI-D (Dual-Link)   HDMI   DisplayPort
API-Unterstützung	OpenGL 4.5
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.9 cm x 19.2 cm x 11.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.