

# ASUS Strix Raid DLX - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz

124 dB S/N - 7.1 - PCIe - CM6632A

Gruppe	Soundkarten
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90YB00H0-M1UA00
EAN/UPC	4712900005950



## Beschreibung

ASUS Strix Raid DLX - Soundkarte - 24-Bit - 192 kHz - 124 dB S/N - 7.1 - PCIe - CM6632A

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS Strix Raid DLX - Soundkarte
Gerätetyp	Soundkarte
Gehäusotyp	Intern
Schnittstellen Typ	PCI Express
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2.2 cm x 19 cm x 13 cm
Signalprozessor	CM6632A
Soundmodus	7.1 Channel Surround
DAC-Auflösung	24-Bit
Abtastfrequenz	44.1 kHz (Min.) - 192 kHz (Max)
Rauschabstand	124 dB
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.