

Brother TD-2125NWB - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm)

203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host - Bluetooth 5.2

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD2125NWBXX1
EAN/UPC	4977766826464



Beschreibung

Brother TD-2125NWB - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm) - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host, Bluetooth 5.2

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-2125NWB - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.34 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	63 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host, Bluetooth 5.2
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, ITF 2 von 5, MSI, GS1-128
Medientyp	Quittungspapier, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten
Schriftarten	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold, Gothic, OCR-A, OCR-B, Utah, Brougham, Symbol
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11

Abmessungen (Breite
x Tiefe x Höhe)

11 cm x 21.5 cm x 17.2 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.