

Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB

DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF560C36BBEAK2-64
EAN/UPC	0740617331882



Beschreibung

Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - CL36 - 1.35 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast RGB - DDR5 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 288-PIN - 6000 MHz / PC5-48000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	64 GB: 2 x 32 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	6000 MHz (PC5-48000)
Latenzzeiten	CL36 (36-38-38)
Leistungsmerkmale	Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Spannung	1.35 V
Metallüberzug	Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.