

Canon PIXMA TS705a - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - bis zu 15 ipm (einfarbig)/

/ bis zu 10 ipm (Farbe) - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	3109C026
EAN/UPC	4549292198423



Beschreibung

Canon PIXMA TS705a - Drucker - Farbe - Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - bis zu 15 ipm (einfarbig)/ bis zu 10 ipm (Farbe) - Kapazität: 350 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS705a - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	5.4 kg
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	215.9 x 676 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	55 mm x 89 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	215.9 mm x 676 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm - s/w Bis zu 10 ipm - Farbe
Max. Auflösung (Farbe)	4800 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Druck auf CD/DVD	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja

Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Kunstpapier, CDs, magnetisches Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier, halbgläzendes Papier, Fingernagelaufkleber, selbstklebendes Fotopapier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Papierkassette, 100-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Randloser Druck
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Android, Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Windows 10 Mobile, Apple MacOS X 10.10.5 - 10.11, Apple macOS 10.12 - 10.14
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.2 cm x 36.5 cm x 15.8 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.