

Apple iPhone 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 64 GB

LCD-Anzeige - 6.1" - 1792 x 828 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP - 12 MP - front camera 12 MP - weiß

Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Apple
Hersteller Art. Nr.	MHDC3ZD/A
EAN/UPC	0194252097670



Beschreibung

Apple iPhone 11 - 4G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 64 GB - LCD-Anzeige - 6.1" - 1792 x 828 Pixel - 2 x Rückkamera 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Apple iPhone 11 - weiß - 4G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	A2221
Anzeige	LCD-Anzeige - 1792 x 828 Pixel - 15.5 cm (6.1") - 326 ppi (Pixel pro Zoll) - Liquid Retina HD display - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke
Prozessor	Apple A13 Bionic (6-Core)
Arbeitsspeicher	64 GB
Betriebssystem	iOS 13
Hauptkamera	12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 2x optischer Zoom - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.4
Vordere Kamera	12 Megapixel - BSI - Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung
Steckverbinder	Lightning
Wireless-Ladestandards	Qi
Schutz	Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	75.7 mm x 8.3 mm x 150.9 mm
Gewicht	194 g

Reparierbarkeitsindex 6.7 (von 10)

SAR 0,99 W/kg (Körper), 0,95 W/kg (Kopf)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.