

Brother RuggedJet RJ-3230BL - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (7,2 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB - NFC - Bluetooth 5.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	RJ3230BLZ1
EAN/UPC	4977766814867



Beschreibung

Brother RuggedJet RJ-3230BL - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (7,2 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB, NFC, Bluetooth 5.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-3230BL - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	807 g
Max. Mediengröße	Rolle (7,2 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, NFC, Bluetooth 5.0
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Medientyp	Empfangsetiketten
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Apple iOS, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.7 cm x 18 cm x 7.7 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.