

Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB

DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - CL40 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF552C40BBK2-32
EAN/UPC	0740617324358



Beschreibung

Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - CL40 - 1.25 V - ungepuffert - on-die ECC - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Beast - DDR5 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 5200 MHz / PC5-41600 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	5200 MHz (PC5-41600)
Latenzzeiten	CL40 (40-40-40)
Leistungsmerkmale	Single Rank, Serial Presence Detect (SPD), Black PCB, Low Profile-Wärmeverteiler, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), mit Power Management IC (PMIC), ungepuffert
Spannung	1.25 V
Metallüberzug	Gold

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.