

Brother TD-4210D - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Grau - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD4210DXX1
EAN/UPC	4977766821568



Beschreibung

Brother TD-4210D - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell - Grau, weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-4210D - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.08 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPL2, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL), DPL
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code, Intelligent Mail Barcode, ITF 2 von 5, MSI, GS1-128
Medientyp	Quittungspapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbänder
Schriftarten	Brussels, Helsinki, San Diego, Letter Gothic Bold, Gothic, Brougham
Schriftschnitt & Effekte	Fett, normal, Outline, schattiert, kursiv, hell schattiert, horizontale Linien, Rückwärts
Funktionen	Datums-/Uhrzeitstempel, Spiegelschrift, Etiketten-Erkennungssensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10

Farbe	Grau, weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 15.5 cm x 22.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.