

ASUS RT-AX57 - Wireless Router - 4-Port-Switch

GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG06Z0-MO3C00
EAN/UPC	4711081921479



Beschreibung

ASUS RT-AX57 - Wireless Router - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RT-AX57 - Wireless Router - 802.11a/b/g/n/ac/ax - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Intelligenter Assistent	Alexa
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WOL), MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, statischer IP-Modus, IPv4-Unterstützung, Port-Ansteuerung, ASUSWRT, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Wireless Scheduler, ASUS Router App, Routermodus, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Explicit Beamforming, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, BSS Coloring, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus, ASUS Instant Guard, Let's Encrypt, DDNS (Dynamic Domain Name Service), L2TP VPN Client, PPTP VPN Server
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Gewicht	374 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.