

# Manli M-NRTX4080G/6RMHPPP-M3535, GeForce RTX 4080, 16 GB, GDDR6X, 256 Bit, 7680 x 4320 Pixel, PCI Express 4.0

PCI-Express - 16.384 MB - 256 Bit - Schwarz; Grün

Gruppe	Grafikkarten
Hersteller	Manli
Hersteller Art. Nr.	N68840800M35351
EAN/UPC	4895246100678



## Beschreibung

Manli M-NRTX4080G/6RMHPPP-M3535. Grafikprozessorenfamilie: NVIDIA, GPU: GeForce RTX 4080, Prozessortaktfrequenz: 2205 MHz. Separater Grafik-Adapterspeicher: 16 GB, Grafikkartenspeichertyp: GDDR6X, Breite der Speicherschnittstelle: 256 Bit, Speichertaktfrequenz: 11200 MHz. Maximale Auflösung: 7680 x 4320 Pixel. DirectX-Version: 12 Ultimate, OpenGL-Version: 4.6. Schnittstelle: PCI Express 4.0. Kühlung: Aktiv, Anzahl Lüfter: 3 Lüfter, Farben der Beleuchtung: Multi

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Grafikprozessorenfamilie	NVIDIA
GPU	GeForce RTX 4080
Prozessortaktfrequenz	2205 MHz
Separater Grafik-Adapterspeicher	16 GB
Grafikkartenspeichertyp	GDDR6X
Breite	63 mm
Breite der Speicherschnittstelle	256 Bit
Speichertaktfrequenz	11200 MHz
Maximale Auflösung	7680 x 4320 Pixel
DirectX-Version	12 Ultimate
OpenGL-Version	4.6
Schnittstelle	PCI Express 4.0
Kühlung	Aktiv
Anzahl Lüfter	3 Lüfter
Farben der Beleuchtung	Multi
Beleuchtung	Ja