

ASUS ROG STRIX LC II 360, Flüssigkeitskühlung, 12 cm, 37,6 dB, 80,95 cfm, 137,5 m³/h, Schwarz

AM4; AM5; Skt 1150; Skt 1151; Skt 1155; Skt 1156; Skt 1200; Skt
1700; Skt 2011; Skt 2066; TR4 - 80,95 cfm

Gruppe	Kühler
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90RC00F0-M0UAY4
EAN/UPC	4711081886419



Beschreibung

ASUS ROG STRIX LC II 360. Typ: Flüssigkeitskühlung, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 37,6 dB, Maximaler Luftstrom: 80,95 cfm, Luftstrom: 137,5 m³/h. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

	Allgemein
Typ	Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser	12 cm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	37,6 dB
Maximaler Luftstrom	80,95 cfm
Luftstrom	137,5 m ³ /h
Produktfarbe	Schwarz