

# Seasonic G12 GC-750 - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V

80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt - aktive PFC

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	Seasonic
Hersteller Art. Nr.	G12-GC-750
EAN/UPC	4711173876762



## Beschreibung

Seasonic G12 GC-750 - Netzteil (intern) - ATX12V / EPS12V - 80 PLUS Gold - Wechselstrom 100-240 V - 750 Watt - aktive PFC

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Seasonic G12 GC-750 - Netzteil - 750 Watt
Gerätetyp	Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern
Spezifikationseinhaltung	ATX12V / EPS12V
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Gold
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsspannung	+3.3, +5, ±12 V
Leistungskapazität	750 Watt
Ausgabeanschlusstellen	1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion   2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion   4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion   3 x interne Stromversorgung, 4-polig   6 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
Kühlsystem	120-mm-Lüfter
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 14 cm x 8.6 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.