

# G.Skill Ripjaws V - DDR4 - kit - 32 GB: 4 x 8 GB

DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - CL15 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - Classic Black

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	G.Skill
Hersteller Art. Nr.	F4-4000C15Q-32GVK
EAN/UPC	4713294225795



## Beschreibung

G.Skill Ripjaws V - DDR4 - kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - CL15 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - Classic Black

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	G.Skill Ripjaws V - DDR4 - Kit - 32 GB: 4 x 8 GB - DIMM 288-PIN - 4000 MHz / PC4-32000 - ungepuffert
Produkttyp	Speicher-Kit
Kapazität	32 GB: 4 x 8 GB
Speichertyp	DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	Non-ECC
Geschwindigkeit	4000 MHz (PC4-32000)
Latenzzeiten	CL15 (15-16-16-36)
Leistungsmerkmale	Kühlkörper / Wärmeableitung, Dualer Kanal, Vier-Kanal, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), ungepuffert
Spannung	1.5 V

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.