

Dell Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)

(in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für PowerEdge C6420 - R240 - R340 - R440 - R540 - R6415 - R740 - R7415 - R7425 - T440; Storage NX3240



Gruppe	Festplatten
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	400-ATIO
EAN/UPC	5397184036501

Beschreibung

Dell - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - für PowerEdge C6420, R240, R340, R440, R540, R6415, R740, R7415, R7425, T440; Storage NX3240

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell - Festplatte - 600 GB - SAS 12Gb/s
Typ	Festplatte - Hot-Swap
Kapazität	600 GB
Formfaktor	2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger)
Schnittstelle	SAS 12Gb/s
Datenübertragungsrate	1.2 GBps
Spindelgeschwindigkeit	15000 rpm
Merkmale	Erweitertes Format 512n
Entwickelt für	PowerEdge C6420 (3.5"), R240 (3.5"), R340 (3.5"), R440 (3.5"), R540 (3.5"), R640 (3.5"), R6415 (3.5"), R740 (3.5"), R740xd (3.5"), R7415 (3.5"), R7425 (3.5"), T440 (3.5"); Storage NX3240

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.