

Motorola Mobility Motorola Moto E32s - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz)

Triple-Kamera 16 MP - 2 MP - 2 MP - front camera 8 MP - Slate Gray



Gruppe	Mobiltelefone
Hersteller	Motorola Mobility
Hersteller Art. Nr.	PATX0010SE
EAN/UPC	0840023228315

Beschreibung

Motorola Moto E32s - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 3 GB / Interner Speicher 32 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 6.5" - 1600 x 720 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 16 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Slate Gray

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Motorola Moto E32s - Slate Gray - 4G Smartphone - 32 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Anzeige	LCD-Anzeige - 1600 x 720 Pixel - 16.5 cm (6.5") - 268 ppi (Pixel pro Zoll) - (90 Hz) - 20:9 - LCD
Prozessor	MediaTek Helio G37 2.3 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger	IMG PowerVR GE8320
Speicher	RAM 3 GB / 32 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 1 TB
Betriebssystem	Android 12 mit My UX
Hauptkamera	16 Megapixel - f/2.2 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Tiefenkamera
Dritte Kamera	2 Megapixel - f/2.4 - Macro-Kamera
Vordere Kamera	8 Megapixel f/2.0
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	3,5 mm Kopfhöreranschluss, USB-C
Schutz	Wasserbeständig
Farbe	Slate Gray

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	74.94 mm x 8.49 mm x 163.95 mm
-------------------------------------	--------------------------------

Gewicht	185 g
---------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.