

ASUS ROG RYUO III 240 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5)

Kupfersockel - 120 mm - weiß

Gruppe	Kühler
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90RC00J2-M0UAY0
EAN/UPC	4711081943099



Beschreibung

ASUS ROG RYUO III 240 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200, LGA1700, AM5) - Kupfersockel - 120 mm - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG RYUO III 240 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	Schrauben, 1-auf-2-Lüftersplitter, 1-auf-4 ARGB-Splitter, ROG-Sticker, ROG-Kabelorganizer
Farbe	Weiß
Kompatibilität	LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Kühlermaterial	Kupfersockel
Größe des Flüssigkeitskühlers	240 mm
Gebälseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	2200 U/Min.
Luftstrom	(70.07 cfm)
Geräuschpegel	36.45 dBA
Merkmale	Dreiphasen-Motor, ARGB fans, Rohre mit Muffe (400 mm), 800 - 2.600 U/min Pumpen-Motordrehzahl, Anime Matrix LED-Display, Asetek Pumpe der 8. Generation

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.