

Thermaltake UX100 ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200)

Aluminium - 120 mm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CL-P064-AL12SW-A
EAN/UPC	4713227521598



Beschreibung

Thermaltake UX100 ARGB - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA1200) - Aluminium - 120 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake UX100 ARGB - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Rückplatten-Montageset
Kompatibilität	LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA1200 Socket
Kühlermaterial	Aluminium
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit	1800 U/min
Luftstrom	(38,82 CFM)
Geräuschpegel	26.92 dBA
Netzanschluss	3-poliger Molex-Anschluss, digitaler 3-Pin-RGB-Header
Nennspannung	12 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12.23 cm x 12.23 cm x 6.61 cm
Funktionen	GIGABYTE RGB Fusion unterstützt, MSI Mystic Light Sync unterstützt, ASUS Aura unterstützt, ASRock Polychrome-unterstützt

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.