

ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB - White Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA2011-3, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200, LGA1700, LGA115x Socket)

Kupfersockel - 120 mm - Mondlichtweiß



Gruppe	Kühler
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90RC00F2-MOUAY2
EAN/UPC	4711081886808

Beschreibung

ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB - White Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 360 mm - (für: LGA2011-3, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200, LGA1700, LGA115x Socket) - Kupfersockel - 120 mm - Mondlichtweiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB - White Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	USB-Kabel, Schrauben, Montagehalterung, 1-auf-3-Lüftersplitter, 3 120mm ROG A-ARGB Fans, 1-auf-4 ARGB-Splitter, ROG-Sticker
Farbe	Mondlichtweiß
Kompatibilität	LGA2011-3 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, LGA115x Socket
Kühlermaterial	Kupfersockel
Größe des Flüssigkeitskühlers	360 mm
Gebläseanzahl	Dreifach
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	800 - 2500 U/min
Luftstrom	137.5 m ³ /h (80,95 CFM)
Geräuschpegel	37.6 dBA
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), voraufgetragene Wärmeleitpaste, adressierbares RGB, Gummischläuche (380 mm), ARGB fans, ASUS Aura Sync, beleuchtetes ROG-Logo, Asetek Pumpe der 7. Generation

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.