

Thermaltake TH420 ARGB Sync - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5)

140 mm - Schwarz



| | |
|---------------------|------------------|
| Gruppe | Kühler |
| Hersteller | Thermaltake |
| Hersteller Art. Nr. | CL-W367-PL14SW-A |
| EAN/UPC | 4713227536868 |

Beschreibung

Thermaltake TH420 ARGB Sync - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 140 mm - Schwarz

Hauptmerkmale

| | |
|---------------------|--|
| Produktbeschreibung | Thermaltake TH420 ARGB Sync - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem |
| Produkttyp | Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem |
| Packungsinhalt | ARGB-Controller |
| Farbe | Schwarz |
| Kompatibilität | LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5 |
| Gebläseanzahl | Dreifach |
| Lüfterdurchmesser | 140 mm |
| Gebläsehöhe | 25 mm |
| Drehgeschwindigkeit | 500-1800 U/min |
| Luftstrom | (84.32 cfm) |
| Geräuschpegel | 34.7 dBA |
| Netzanschluss | Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger ARGB-Steckverbinder |
| Nennspannung | 12 V |
| Merkmale | RGB Fusion 2.0, ARGB fans, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Gummischläuche (460 mm) |
| Produktmaterial | Aluminium, Gummi, Kupfer |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.