

# ASUS ExpertCenter PN64 BB3012MD - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i3 1220P / 1.5 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)

WLAN: Bluetooth 5.2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Eco Black



Gruppe	Barebones
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MR00U2-M000C0
EAN/UPC	4711081833970

## Beschreibung

ASUS ExpertCenter PN64 BB3012MD - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i3 1220P / 1.5 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics - GigE, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Eco Black

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ExpertCenter PN64 BB3012MD - Mini-PC - Core i3 1220P 1.5 GHz - 0 GB - keine HDD
Typ	PC-Barebone - Mini-PC
Prozessor	1 x Intel Core i3 (12. Gen.) 1220P / 1.5 GHz (4.4 GHz) (10 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Smart Cache
Cache-Speicher	12 MB L3
Cache pro Prozessor	12 MB
RAM	0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics
Netzwerk	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5 GigE, Bluetooth 5.2, 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Eco Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 13 cm x 5.8 cm
Gewicht	1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.