

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 - Server

- Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4314 / 2.4 GHz - RAM 16 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - Monitor: keiner

Gruppe	Server
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:R2536SC220IN
EAN/UPC	4065221859000



Beschreibung

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4314 / 2.4 GHz - RAM 16 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - GigE - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 - Rack-Montage - Xeon Silver 4314 2.4 GHz - 16 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Silver (3. Gen.) 4314 / 2.4 GHz (3.4 GHz) (16 Kerne)
Cache-Speicher	24 MB
Cache pro Prozessor	24 MB
RAM	16 GB (installiert) / 10 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	GigE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Software inbegriffen	Fujitsu Software Infrastructure Manager (ISM) Essential
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 80.745 cm x 4.27 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.