

Apple iPhone 13 Pro Max - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 2778 x 1284 Pixel (120 Hz)

Triple-Kamera 12 MP - 12 MP - 12 MP - front camera 12 MP - Graphite



| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Mobiltelefone |
| Hersteller | Apple |
| Hersteller Art. Nr. | MLLA3ZD/A |
| EAN/UPC | 0194252699065 |

Beschreibung

Apple iPhone 13 Pro Max - 5G Smartphone - Dual-SIM / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.7" - 2778 x 1284 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 12 MP, 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - Graphite

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Apple iPhone 13 Pro Max - Graphite - 5G Smartphone - 256 GB - GSM |
| Produkttyp | 5G Smartphone |
| Hersteller-Modellnummer | A2643 |
| Anzeige | OLED-Display - 2778 x 1284 Pixel - 17 cm (6.7") - 458 ppi (Pixel pro Zoll) - (120 Hz) - Super Retina XDR Display mit ProMotion - HDR - ölabweisende Beschichtung gegen sichtbare Fingerabdrücke, Ceramic Shield |
| Prozessor | Apple A15 Bionic (6-Core) |
| Arbeitsspeicher | 256 GB |
| Betriebssystem | iOS 15 |
| Hauptkamera | 12 Megapixel - Weitwinkelobjektiv - 6x optischer Zoom - 26 mm - f/1.5 - Fokus: automatisch |
| Zweite Kamera | 12 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv 13 mm - f/1.8 |
| Dritte Kamera | 12 Megapixel - Telefotoobjektiv - 3x optischer Zoom - 77 mm - f/2.8 |
| Vordere Kamera | 12 Megapixel f/2.2 |
| Service Provider | Nicht angegeben |
| SIM-Karte | Dual-SIM - Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM) |
| Drahtlose Schnittstelle | NFC, Bluetooth, Wi-Fi 6, UWB |
| Sicherheitsgeräte | Gesichtserkennung |
| Steckverbinder | Lightning |
| Wireless-Ladestandards | Qi |
| Schutz | Staubgeschützt, spritzwassergeschützt, wasserfest |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Farbe | Graphite |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 78.1 mm x 7.65 mm x 160.8 mm |
| Gewicht | 238 g |
| Reparierbarkeitsindex | 6.7 (von 10) |
| SAR | 0,98 W/kg (Körper), 0,99 W/kg (Kopf), 2,97 W/kg (Gliedermaße) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.