

# Thermaltake TH240 ARGB Sync - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200)

Kupfer - 120 mm - weiß



Gruppe	Kühler
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CL-W301-PL12SW-A
EAN/UPC	4713227526579

## Beschreibung

Thermaltake TH240 ARGB Sync - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - Kupfer - 120 mm - weiß

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake TH240 ARGB Sync - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	ARGB-Controller
Farbe	Weiß
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Kühlermaterial	Kupfer
Gebälseanzahl	Dual
Lüfterdurchmesser	120 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	1500 U/min
Luftstrom	(59.28 cfm)
Geräuschpegel	28.2 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 3-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Merkmale	16,8 Millionen Farben, RGB Fusion 2.0, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Biostar RGB Sync
Produktmaterial	Gummi, Kupfer

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.