

# Thermaltake TH420 ARGB Sync - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

- (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5)

140 mm - weiß



Gruppe	Kühler
Hersteller	Thermaltake
Hersteller Art. Nr.	CL-W369-PL14SW-A
EAN/UPC	4713227536875

## Beschreibung

Thermaltake TH420 ARGB Sync - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200, LGA1700, AM5) - 140 mm - weiß

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Thermaltake TH420 ARGB Sync - Snow Edition - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt	ARGB-Controller
Farbe	Weiß
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM5
Gebläseanzahl	Dreifach
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Drehgeschwindigkeit	500-1800 U/min
Luftstrom	(84.32 cfm)
Geräuschpegel	34.7 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig, 4-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung	12 V
Merkmale	RGB Fusion 2.0, ARGB fans, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, Gummischläuche (460 mm)
Produktmaterial	Aluminium, Gummi, Kupfer

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.