

# Ubiquiti UniFi Protect AI 360 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich, Innenbereich - manipulationssicher/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 1920 x 1920 - Audio - GbE - MJPEG - H.264 - PoE



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-AI-360
EAN/UPC	0810010075628

## Beschreibung

Ubiquiti UniFi Protect AI 360 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich, Innenbereich - manipulationssicher/wetterfest - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 1920 x 1920 - Audio - GbE - MJPEG, H.264 - PoE

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi Protect AI 360 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich, Innenbereich - manipulationssicher/wetterfest
Audio	Ja: eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.7 cm x 14.7 cm x 4.9 cm
Gewicht	655 g
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	1920 x 1920
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS 5 MP
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Spannung	DC 48 V, PoE
Leistungsmerkmale	Power over Ethernet, Infrarot-Sperrfilter, Reset-Taste, Fisheye-Objektiv, Gehäuse aus Polycarbonat, Gehäuse aus Aluminiumlegierung, hard-coated dome
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-20 °C - 40 °C; 10 - 90 % (nicht-kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.