

# Noctua chromax NH-D15S - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151, LGA2011-3 (Square ILM))

AM4 - LGA2066 - LGA1200) - Kupfer-Bodenplatte und vernickelte Aluminium-Finnen - 140 mm - Schwarz



Gruppe	Kühler
Hersteller	Noctua
Hersteller Art. Nr.	NH-D15S CH.BK
EAN/UPC	9010018000238

## Beschreibung

Noctua chromax NH-D15S - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA1151, LGA2011-3 (Square ILM), AM4, LGA2066, LGA1200) - Kupfer-Bodenplatte und vernickelte Aluminium-Finnen - 140 mm - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Noctua chromax NH-D15S - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt	Low-Noise Adaptor (L.N.A.), SecuFirm2 Mounting Kit, NT-H1 hochwertige Wärmeleitpaste, Noctua Metallkofferstapel, schwarzer Lüfter-Clips, NF-A15 HS-PWM Chromax.black Premium Lüfter
Farbe	Schwarz
Kompatibilität	LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket, LGA2011-3 (Square ILM) Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Kühlermaterial	Kupfer-Bodenplatte und vernickelte Aluminium-Finnen
Lüfterdurchmesser	140 mm
Gebläsehöhe	25 mm
Lüfterlager	SSO2-Lager
Drehgeschwindigkeit	300-1500 U/min
Luftstrom	115,5 - 140,2 m <sup>3</sup> /h
Geräuschpegel	19.2 - 24.6 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	Soldered joints, Advanced Acoustic Optimisation (AAO), Strömungsbeschleunigungs-Kanäle, 6 Wärmerohre, integrierte Antivibrations-Pads

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 13.5 cm x 16 cm
--	-------------------------

Gewicht	1.15 kg
---------	---------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.