

Nokia G22 - Meteor Gray - 4G Smartphone - 64 GB - GSM

Produktbeschreibung: Nokia G22 - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 4 GB / Interner Speicher 64 GB - microSD slot - 6.52" - 1200 x 720 Pixel (90 Hz) - Triple-Kamera 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - Meteor Gray

Gruppe: Mobiltelefone
 Hersteller: Nokia
 Hersteller Artikel Nr: 101S0609H001
 EAN: 6438409083227



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	Nokia G22 - Meteor Gray - 4G Smartphone - 64 GB - GSM
Produkttyp	4G Smartphone
Hersteller-Modellnummer	TA-1528
Anzeige	1200 x 720 Pixel - 16.6 cm (6.52") - (90 Hz) - 20:9 - Corning Gorilla-Glas 3 (kratzfestes Glas)
Besonderheiten	UKW-Radio
Prozessor	Unisoc T606 / 1.6 GHz (8-Core)
Arbeitsspeicher	RAM 4 GB / 64 GB
Unterstützte Speicherkarte	microSDXC Steckplatz - bis zu 2 TB
Betriebssystem	Android 12
Hauptkamera	50 Megapixel - f/1.8 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera	2 Megapixel - Macro-Kamera
Dritte Kamera	2 Megapixel - Tiefenkamera
Vordere Kamera	8 Megapixel - CMOS f/2.0 - Fixfokus
Service Provider	Nicht angegeben
SIM-Karte	Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle	NFC, Wi-Fi 5, Bluetooth
Sicherheitsgeräte	Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder	USB-C
Schutz	Spritzwassergeschützt
Farbe	Meteor Gray
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	76.19 mm x 8.48 mm x 165 mm
Gewicht	196.11 g
SAR	0,512 W/kg (Kopf), 1,583 W/kg (Körper)