

Brother TD-2125N - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt

Produktbeschreibung: Brother TD-2125N - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm) - 203 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host

Gruppe: Drucker
 Hersteller: Brother
 Hersteller Artikel Nr: TD2125NXX1
 EAN: 4977766826440



Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-2125N - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.33 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	63 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL), P-touch Template 2.0
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, Data Matrix, ITF, MSI, GS1-128, UPC-A / E, EAN-8/13, RSS
Medientyp	Quittungspapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten
Kompatible Bänder	RD-Band
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, Apple iOS 9 oder höher, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 8 / 8.1 / 10 / 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 21.5 cm x 17.2 cm

