

Peach PB200-70 - Bindemaschine

Produktbeschreibung: Peach PB200-70 - Bindemaschine -
Thermo- - max. Durchmesser: 15 mm - max.
Breite: 210 mm - Binden: 300 Blätter

Gruppe: Bindemaschinen
Hersteller: PRT
Hersteller Artikel Nr: 510697



Beschreibung:

Das Thermobindesystem verleiht den Dokumenten ein professionelles Aussehen. Schnelles und einfaches Binden Ihrer Dokumente ohne anstrengendes und umständliches einfädeln.

Key Selling Points:

- Professionell
- Starke Leistung
- Schnelles Tempo
- Benutzerfreundlich
- Sehr komfortabel

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Peach PB200-70 - Bindemaschine
Gerätetyp	Bindemaschine - A4 - 210 mm
Unterstützte Kopplung	Thermo- - 300 Blätter
Kammgröße	15 mm

Product Features:

- Professionell
Das Thermobindesystem verleiht den Dokumenten ein professionelles Aussehen.
- Starke Leistung
Bindekapazität von 300 Blatt. Bis zu 10 Mappen a 30 Blatt gleichzeitig binden und damit Zeit sparen.
- Schnelles Tempo
Die Aufwärmzeit beträgt 3 Minuten und die Bindezeit 1 Minute.
- Benutzerfreundlich
Einfache Ein-Knopf Bedienung, plus optisches und akustisches Bereitschaftszeichen.
- Sehr komfortabel
Schnelles und einfaches Binden Ihrer Dokumente ohne anstrengendes und umständliches einfädeln.