

MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760

Produktbeschreibung: MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI -
Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel -
B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2
Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen
2x2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi -
Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD
Audio (8-Kanal)



Gruppe: Motherboards
Hersteller: MSI
Hersteller Artikel Nr: 7D96-003R
EAN: 4526541045257,4711377034210

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI - Motherboard - ATX - LGA1700-Sockel - B760
Produkttyp	Motherboard - ATX
Chipsatz	Intel B760
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe	192 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)