



LED Plug & Shine Pendelleuchte Mapalo in Anthrazit 2W 160lm E14 IP44

Wand- & Deckenleuchten

UVP: 73,49 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?
info@click-licht.de
(+49) 2361 40 67 600
Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611883
Material	Aluminium
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	2 W
Max. Leistung	10 W
Fassung	E14
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Montageart	Decke
Lichtaustritt	unten
Dimmbar	Ja
Dimmart	mit geeignetem Leuchtmittel
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	3000 Kelvin
Lichtfarbe	Warmweiß
Lichtstrom	160 lm
Farbwiedergabeindex	> 80
Lebensdauer	15000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Balkon, Garage & Carport, Garten, Terrasse
Stil	Modern

Form	länglich, rund
Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja
Weiteres	Trafo und Kabel sind nicht im Lieferumfang
Produktmaße	(H) 5100 mm (Ø) 300 mm
Produktgewicht	0.66 kg