



LED Plug & Shine Zigbee Wegeleuchte Classic RGBW in Anthrazit 2W 90lm IP44

Dekobeleuchtung & Lichtobjekte

UVP: 115,99 Euro

Haben Sie eine Frage zum Produkt?

info@click-licht.de

(+49) 2361 40 67 600

Montag - Freitag 09:00 - 16:00 Uhr



Enthält Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse



Artikelnummer	A-611888
Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	Anthrazit
Anschlussspannung	24 V
Leistungsaufnahme	2 W
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Montageart	Boden
Lichtaustritt	rundum
Dimmbar	Ja
Dimmart	App-Steuerung, Fernbedienung, Hausinstallation, Schalter
Lichttechnologie	LED
Bauform	LED-Platine
Farbtemperatur	RGBW
Lichtfarbe	Goldweiß
Lichtstrom	90 lm
Farbwiedergabeindex	80
Lebensdauer	30000 h
Schaltzyklen	15000
Anwendungsbereich	Terrasse, Garage & Carport, Garten, Hauseingang
Stil	Modern
Form	länglich, eckig

Netzstecker	Nein
Leuchtmittel	Ja, fest verbaut
System	Paulmann Home
Kompatibel mit	Philips Hue
Protokoll	ZigBee
Weiteres	Trafo und Kabel sind nicht im Lieferumfang
Produktmaße	(H) 300 mm (B) 100 mm (T) 100 mm
Produktgewicht	1.15 kg